



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.741 Embouts

État: 10.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.741 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.741
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	bleu
Longueur	12 mm
AWG	14
Diamètre interne	4,2 mm
Pour section	2,5 mm <sup>2</sup>
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Format de livraison	isolés (10 UE de 100 pièces)
Unité d'emballage	1 000 p.
Poids net	1 kg
Poids brut	6 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005

# Caractéristiques

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	Embouts pour la préparation des câbles, 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu, en vrac, 12 mm, 10x100

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------