


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.744 Embouts

État: 09.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.744 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.



## Caractéristiques

Référence	AS 4050.744
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	rouge
Longueur	8 mm
AWG	18
Diamètre interne	3,5 mm
Pour section	1 mm <sup>2</sup>
Code couleurs DIN	Oui
Multinorm	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids net	0,5 kg

# Caractéristiques

---

Poids brut	0,5 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	Embouts pour le sertissage des câbles, 1,0 mm <sup>2</sup> , AWG 18, rouge, en vrac, 8 mm (corps large)

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------