

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.757 Embouts

État: 27.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.757 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | AS 4050.757   |
| Description produit         | Avec collerette en plastique.   |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C   |
| Matériau                    | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène   |
| Couleur                     | turquoise   |
| Longueur                    | 8 mm  |
| AWG                         | 22  |
| Diamètre interne            | 2 mm  |
| Code couleurs Rittal        | Oui   |
| Pour section                | 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Remarque                    | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.<br>Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. |
| Normes                      | AEH DIN 46228   |
| Format de livraison         | isolés  |
| Unité d'emballage           | 500 p.  |
| Poids net                   | 0,5 kg  |
| Poids brut                  | 0,026 kg  |
| Numéro du tarif douanier    | 85369010  |
| ETIM 9                      | EC000005  |
| ETIM 8                      | EC000005  |
| ECLASS 8.0                  | 36659290  |

# Caractéristiques

---

Description produit

Embouts pour le sertissage manuel, 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 22, 8 mm, turquoise, en vrac, 500 pièces

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)  
UR