


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.764 Embouts

État: 27.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.764 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.764
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	blanc
Longueur	8 mm
AWG	18
Diamètre interne	2,8 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	0,75 mm <sup>2</sup>
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210 4050.452
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids net	0,5 kg
Poids brut	0,044 kg
Numéro du tarif douanier	85369010

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	Embouts pour le sertissage des câbles, 0,75 mm <sup>2</sup> , AWG 18, 8 mm, blanc, en vrac, 500 pièces

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------