
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.779
Embouts

État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.779 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.779
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	bleu
Longueur	10 mm
AWG	14
Diamètre interne	4,2 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	2,5 mm²
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids net	0,5 kg
Poids brut	0,083 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2026

Caractéristiques

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	Embouts pour le sertissage des câbles, 2,5 mm², AWG 14, 10 mm, bleu, en vrac, 500 pièces

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UR