
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.545
# Embouts

État: 30.10.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# AS 4051.545 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AS 4051.545 |
| Description produit | Avec colliers en plastique. |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C |
| Matériau | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène |
| Couleur | gris |
| Longueur | 10 mm |
| AWG | 18 |
| Diamètre interne | 3,4 mm |
| Pour section | 0,75 mm² |
| Code couleurs DIN | Oui |
| Multinorm | Oui |
| Remarque | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. |
| Format de livraison | sur bande |
| Unité d'emballage | 4 000 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Description produit | AS Embouts 0,75 mm² x 10 mm AWG 20 |

© Rittal 2026

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |