Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.647
# Embouts

État: 09.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# AS 4051.647 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AS 4051.647 |
| Description produit | Avec collerette en plastique. |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C |
| Matériau | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène |
| Couleur | noir |
| Longueur | 10 mm |
| AWG | 16 |
| Diamètre interne | 3,5 mm |
| Pour section | 1,5 mm² |
| Code couleurs DIN | Oui |
| Remarque | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.<br>Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. |
| Normes | AEH DIN 46228 |
| Pour référence(s) | 4051.205<br>4051.210 |
| Format de livraison | isolés (10 UE de 100 pièces) |
| Unité d'emballage | 1 000 p. |
| Poids net | 1 kg |
| Poids brut | 0,14 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Description produit | Embouts pour le sertissage des câbles, 1,5 mm², AWG 16, noir, 10 mm, en vrac (10 UE de 100 pièces), 1000 pièces |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UR |