Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4052.131 Tournevis

État: 16.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



AS 4052.131 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

Caractéristiques

Référence	AS 4052.131	
Modèle	Double isolation 1000 V pour vis cruciforme Phillips	
Description produit	Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.	
Avantages	Effort réduit grâce au manche ergonomique Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation	
	Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort	
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique	
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink	
Ø lame	4,5 mm	
Longueur de lame	80 mm	
Empreinte	PH 1	
Diamètre du manche	25 mm	
Longueur du manche	105 mm	
Normes	CEI 60 900	
Unité d'emballage	3 p.	
Numéro du tarif douanier	82054000	
EAN	4028177807273	

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000144	
ETIM 8	EC000144	
ECLASS 8.0	21040406	

© Rittal 2025 3