Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.003

Pince à sertir

État: 12.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

AS 4054.003 - Pince à sertir pour embouts

Pince de sertissage avec pressage carré ou hexagonal pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 partie 4.

Caractéristiques

Référence	AS 4054.003
Modèle	droit
Description produit	Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.
Avantages	Effort minimal sur les fils et câbles de grande section Compression constante élevée Dispositif de blocage déverrouillable Ajustage autonome
Matériau	Acier spécial de qualité supérieure
Finition	Matte chromée
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Compression	Sertissage à six pans
Sens d'introduction des câbles	latéral
Dimensions	Longueur: 176 mm
AWG	26 - 8
Pour section	0,14 - 10 mm²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,4 kg
Poids brut	0,455 kg
Numéro du tarif douanier	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

© Rittal 2026

Caractéristiques

ECLASS 8.0	21043811
Description produit	RAS pince à sertir à 6 pans pour embouts, 0,14 - 10mm²