

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.122

Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 18.04.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.122 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | AS 4055.122 |
| Modèle | Avec 3 divisions |
| Description produit | Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique. |
| Composition de la livraison | Matrice Poinçon |
| Matériaux usinables | Acier inoxydable |
| Épaisseur max. acier inoxydable usinable | 2 mm |
| Ø trous | 22,5 mm |
| Remarque | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 |
| Vis de traction (Ø x L) | 11,1 x 60 mm |
| Vis de traction hydraulique Ø | 11,1 mm 19 cm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,093 kg |
| Poids brut | 0,113 kg |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Caractéristiques

ECLASS 8.0

21049047

Description produit

Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 22,5