### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## AS 4055.143 Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 14.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# AS 4055.143 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

#### Caractéristiques

Référence	AS 4055.143
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon
Matériaux usinables	Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	2,5 mm
Ø trous	43,2 mm
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vis de traction (Ø x L)	19 x 75 mm
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.454
Poids brut	0.486
Numéro du tarif douanier	82073010
EAN	4028177808096
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3