

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.232

Emporte-pièces circulaires

État: 06.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.232 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | AS 4055.232 |
| Modèle | Avec 3 pointes de coupe |
| Composition de la livraison | Matrice Poinçon Vis de traction sans roulement à bille |
| Matériaux usinables | Tôle d'acier |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable | 2 mm |
| Ø trous | 32,5 mm |
| Pour filetage | M32 |
| Remarque | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Vis de traction (Ø x L) | 9,5 x 50 mm |
| Vis de traction hydraulique Ø | 9,5 mm 19 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,219 kg |
| Poids brut | 0,242 kg |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

Caractéristiques

Description produit

E.-pièc. circ. pr tôle-acier diam. 32,5