

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.472

Emporte-pièces Sub D

État: 03.05.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.472 - Emporte-pièces Sub D pour tôle d'acier et acier inoxydable

Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables

Caractéristiques

Référence	AS 4055.472
Description produit	Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Avantages	Avec éjection latérale pour les chutes Aucun blocage de la matrice Des axes anti-torsion pour poinçon et matrice sont utilisés comme boulons de traction.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon Boulon de traction Contre-écrou Écrous avec roulement à billes Adaptateur hydraulique Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	1,25 mm
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	1,75 mm
Trous ☒	41,9 x 11,3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.605
Poids brut	0.781
Numéro du tarif douanier	82073010

Caractéristiques

EAN	4028177808577
-----	---------------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------