


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

**Kit d'emporte-pièce à interstice
M16 à M40**

État: 12.03.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Kit d'emporte-pièce à interstice M16 à M40 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.580
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	5 matrices 5 poinçons Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø trous	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Pour filetage	M16 M20 M25 M32 M40
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes

Caractéristiques

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1 kg
Poids brut	1,039 kg
Numéro du tarif douanier	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Description produit	RAS Kit emporte-pièces métr. M16-M40 pr tôle-acier à 3 parties