

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.720

# Pompe hydraulique électrique

État: 02.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.720 - Pompe hydraulique électrique

La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.



## Caractéristiques

Référence	AS 4055.720
Description produit	La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.
Puissance nominale	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Courant nominal	5,65 A
Dimensions machine	Largeur: 400 mm Hauteur: 325 mm Profondeur: 335 mm
Surface utile	Largeur: 402 mm Hauteur: 342 mm Profondeur: 397 mm
Pression de régime tolérée (p max.)	700 bar
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	32 kg

# Caractéristiques

---

Poids brut	34,5 kg
Numéro du tarif douanier	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Description produit	AS Tendeur AS rails AS distribution AS 9rauliekpomp

---

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------