
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 4127.010 Contact de porte

État: 06.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

## SZ 4127.010 - Contact de porte

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

#### Caractéristiques

Référence	SZ 4127.010
Modèle	Sans câble de raccordement
Remarque	Pour l'intégration dans la VX IT uniquement en liaison avec les équerres de montage VX pour contact de porte
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	6000 V AC
Tension nominale d'isolation	400 V AC
Possibilités de montage	pour lampe à diodes pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré pour climatiseurs et échangeurs thermiques air - eau
Raccordement électrique	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V CC/6 A
Tension nominale	400 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.068
Poids brut	0.076
Numéro du tarif douanier	85365019
EAN	4028177497740
E-Number Sweden	E3404494
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ECLASS 8.0 27189266

## Approbation

Approbation	cqc
	CQC-CCC
	CSA
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3