

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.400 Lampe standard

État: 22.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.400 - Lampe standard

Tension d'alimentation : 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Caractéristiques

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                     | SZ 4138.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modèle                                                        | sans interrupteur de porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Composition de la livraison                                   | Lampe standard<br>Agent lumineux<br>Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puissance nominale                                            | 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ballast                                                       | Antiparasite magnétique monté en amont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Possibilités de raccordement                                  | Interrupteur de porte<br>Alimentation via connecteurs<br>Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Agent lumineux                                                | Tube fluorescent, socle G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classe de protection                                          | I (conducteur de protection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interrupteur (type)                                           | Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de montage des lampes                                    | A visser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth               | 1500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase | 1000 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tension nominale d'isolation                                  | 500 V CC/1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Possibilités de montage                                       | Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct<br>Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS<br>Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS<br>Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct<br>AE, CM, TP, avec équerre universelle<br>AE, avec rail pour équipement intérieur |

# Caractéristiques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dimensions                             | Largeur: 987 mm<br>Hauteur: 117 mm<br>Profondeur: 50 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -15 °C...45 °C                                          |
| Prises                                 | USA/CDN (type B, NEMA 5-15)                             |
| Plage de température de stockage       | -20 °C...70 °C                                          |
| Tension nominale                       | 120 V, 1~, 60 Hz                                        |
| Modèle de prise                        | USA/CDN (type B, NEMA 5-15)                             |
| Unité d'emballage                      | 1 p.                                                    |
| Poids net                              | 2.83                                                    |
| Poids brut                             | 2.84                                                    |
| Numéro du tarif douanier               | 94054990                                                |
| EAN                                    | 4028177581432                                           |
| ECLASS 8.0                             | 27189241                                                |

## Approbation

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized) |
|-------------|----------------------------------------------|