

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.300

Lampe confort

État: 14.01.2026 (La source: ittal.com/ch-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4139.300 - Lampe confort

Tension d'alimentation : 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Caractéristiques

Référence	SZ 4139.300
Modèle	sans interrupteur de porte
Composition de la livraison	Lampe confort Agent lumineux Protection de l'agent lumineux Matériel de fixation inclus
Puissance nominale	30 W
Ballast	Antiparasite électronique à plage étendue de tension
Possibilités de raccordement	Alimentation via connecteurs Interrupteur de porte Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
Agent lumineux	Tube fluorescent, socle G13
Classe de protection	I (conducteur de protection)
Interrupteur (type)	Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte
Light cover	Oui
Type de montage des lampes	A visser
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V AC
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	1000 V AC
Tension nominale d'isolation	500 V CC/1 s

Caractéristiques

Possibilités de montage	Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct AE, CM, TP, avec équerre universelle AE, avec rail pour équipement intérieur
Dimensions	Largeur: 987 mm Hauteur: 117 mm Profondeur: 50 mm
Plage de température de fonctionnement	-15 °C...45 °C
Prises	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Plage de température de stockage	-20 °C...70 °C
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modèle de prise	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.15
Poids brut	2.3
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177092365
ECLASS 8.0	27189241

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---