

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 4155.110

## Lampe universelle

État: 22.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4155.110 - Lampe universelle avec détecteur de mouvement intégré

Lampe d'armoire électrique avec coffret isolé en matière plastique, détecteur de mouvement et tension d'alimentation 110 - 240 V AC 50/60 Hz.



## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Référence                    | SZ 4155.110  |
| Description produit          | Tube fluorescent compact de 18 W avec un rendement lumineux élevé.   |
| Avantages                    | Montage simple et rapide   |
| Matériau                     | Plastique  |
| Composition de la livraison  | Lampe universelle<br>Détecteur de mouvement intégré<br>Agent lumineux<br>Protection de l'agent lumineux<br>Matériel de fixation inclus |
| Puissance nominale           | 18 W   |
| Ballast                      | Antiparasite électronique à plage étendue de tension   |
| Possibilités de raccordement | Alimentation via connecteurs<br>Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)  |
| Integrated motion sensor     | Oui  |
| Agent lumineux               | Tube fluorescent compact, socle 2G11   |
| Classe de protection         | I (conducteur de protection)   |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Interrupteur (type)   | Intégré, Marche / Arrêt / Fonction cellule de détection de mouvement   |
| Light cover   | Oui  |
| Type de montage des lampes                                    | A visser   |
| Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase | 2500 V AC  |
| Tension nominale d'isolation                                  | 250 V AC   |
| Possibilités de montage                                       | Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct<br>Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS<br>Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS<br>Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct<br>AE, CM, TP, avec équerre universelle<br>AE, avec rail pour équipement intérieur |
| Dimensions  | Largeur: 345 mm<br>Hauteur: 95 mm<br>Profondeur: 55 mm   |
| Plage de température de fonctionnement                        | -15 °C...45 °C   |
| Prises  | 1 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)  |
| Plage de température de stockage                              | -20 °C...70 °C   |
| Tension nominale  | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Modèle de prise   | D, Schuko (type F, CEE 7/3)  |
| Unité d'emballage   | 1 p.   |
| Poids net   | 0,714 kg   |
| Poids brut  | 0,92 kg  |
| Numéro du tarif douanier                                      | 94054990   |
| ECLASS 8.0  | 27189241   |
| Description produit   | SZ Lampe universelle, LHP : 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, avec détecteur de mouvement intégré, avec prise Schuko  |

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK