

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4315.550 Contact de porte

État: 05.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4315.550 - Contact de porte

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 4315.550  |
| Modèle  | Avec câble de raccordement   |
| Longueur  | 600 mm   |
| Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase | 6000 V AC  |
| Tension nominale d'isolation                                  | 400 V AC   |
| Possibilités de montage                                       | pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré |
| Dimensions  | Longueur: 600 mm   |
| Raccordement électrique                                       | 240 V AC/6 A<br>125 V AC/8 A<br>24 V AC/6 A<br>24 V CC/6 A         |
| Tension nominale  | 400 V  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529             | IP 40  |
| Unité d'emballage   | 1 p.   |
| Poids net   | 0,115 kg   |
| Poids brut  | 0,122 kg   |
| Numéro du tarif douanier                                      | 85365019   |
| ETIM 9  | EC002626   |
| ETIM 8  | EC002626   |
| ECLASS 8.0  | 27189266   |
| Description produit   | Contact porte UL avec câble gris                                   |

# Approbation

---

Approbation

CQC

CQC-CCC

CSA

UL + C-UL (listed)

UR