
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 4315.550 Contact de porte

État: 26.10.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



### SZ 4315.550 - Contact de porte

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

#### Caractéristiques

Référence	SZ 4315.550
Modèle	Avec câble de raccordement
Longueur	600 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	6000 V AC
Tension nominale d'isolation	400 V AC
Possibilités de montage	pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré
Dimensions	Longueur: 600 mm
Raccordement électrique	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V CC/6 A
Tension nominale	400 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.115
Poids brut	0.122
Numéro du tarif douanier	85365019
EAN	4028177501461
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

© Rittal 2025

## Approbation

Approbation CQC

CQC-CCC

CSA

UL + C-UL (listed)

UR

© Rittal 2025 3