Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4695.000 Traverse de montage

État: 03.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



TS 4695.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.







Caractéristiques

TS 4695.000
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Tôle d'acier
Zinguée
Matériel de fixation inclus
440 mm
En profondeur d'armoire 500 mm
En profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage extérieur
En largeur de porte 500 mm, avec verrouillage En largeur de porte 500 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte secondaire
Dans une largeur de porte de 500 mm, dans la porte secondaire, er association avec la bande perforée de porte

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Possibilités de montage TS	En largeur / profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage AE	En largeur / hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE
Possibilités de montage TP	En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en profondeur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE TP AX AE Largeur/profondeur: 500 mm
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	4.4
Poids brut	4.603
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177108134
E-Number Sweden	E3465251
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3