


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# VX 5301.518

## Module de roulettes

État: 12.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.518 - Module de roulettes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour un déplacement aisé directement sur le lieu d'implantation, également pour les armoires déjà équipées.

## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | VX 5301.518   |
| Composition de la livraison | 1 module de transport avec 2 roulettes orientables<br>1 module de transport avec 2 roulettes de transport, fixes<br>Matériel de fixation inclus |
| Dimensions                  | Largeur: 756 mm<br>Hauteur: 82,5 mm<br>Profondeur: 79 mm  |
| Consigne de montage         | La base doit être ouverte aux points de montage   |
| Convient à                  | Type de coffret: VX: = 800 mm<br>Type de coffret: VX IT   |
| Charge admissible           | Charge max. admissible : statique 15 000 N<br>Charge max. admissible : dynamique 10 000 N   |
| Remarque                    | La charge maximale admissible (dynamique) de 10 000 N se rapporte au transport roulant sur surface plane.                                       |
| Unité d'emballage           | 1 p.  |
| Poids net                   | 11,5 kg   |
| Poids brut                  | 12,12 kg  |
| Numéro du tarif douanier    | 94039910  |
| ETIM 9                      | EC002621  |
| ECLASS 8.0                  | 27189262  |
| Description produit         | Module de roulettes pour VX IT de largeur 800 mm, pour une mobilité aisée sur le lieu d'exploitation, à monter directement sur la baie.         |