Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5301.518

# Module de roulettes

État: 06.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.518 - Module de roulettes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour un déplacement aisé directement sur le lieu d'implantation, également pour les armoires déjà équipées.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 5301.518 |
| Composition de la livraison | 1 module de transport avec 2 roulettes orientables<br>1 module de transport avec 2 roulettes de transport, fixes<br>Matériel de fixation inclus |
| Dimensions | Largeur: 756 mm<br>Hauteur: 82,5 mm<br>Profondeur: 79 mm |
| Consigne de montage | La base doit être ouverte aux points de montage |
| Convient à | Type de coffret: VX: = 800 mm<br>Type de coffret: VX IT |
| Charge admissible | Charge max. admissible : statique 15 000 N<br>Charge max. admissible : dynamique 10 000 N |
| Remarque | La charge maximale admissible (dynamique) de 10 000 N se rapporte au transport roulant sur surface plane. |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 11,5 kg |
| Poids brut | 12,12 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| ECLASS 8.0 | 27189262 |
| Description produit | Module de roulettes pour VX IT de largeur 800 mm, pour une mobilité aisée sur le lieu d'exploitation, à monter directement sur la baie. |