Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5301.571 - Porte en tôle d'acier monobloc avec aération pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.



Caractéristiques

| Référence | DK 5301.571 |
|-----------------------------|---|
| Description produit | En remplacement des portes existantes. La surface libre pour l'aération représente d'env. 85 % |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Laqué |
| Couleur | Porte : RAL 7035 Poignée Confort VX: RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E 3 charnières 130° montées à l'intérieur Matériel de fixation inclus |
| Consigne de montage | Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition |
| | |

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

| Remarque | Angle d'ouverture de porte de max. 165° en cas d'implantation individuelle Angle d'ouverture de porte de max.110° en cas de juxtaposition |
|--|--|
| Convient à | Type de coffret: VX IT Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 13.4 |
| Poids brut | 14.4 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 54,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| EAN | 4028177955110 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| | |

© Rittal 2025 3