Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée

État: 18.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.652 - Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.



Caractéristiques

Référence	DK 5301.652
Description produit	En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	Porte : RAL 7035 Poignée confort VX, charnières : RAL 9005
Composition de la livraison	Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite 3 charnières 180° montées sur chaque battant Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition

© Rittal 2026

Caractéristiques

Remarque	Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle Angle d'ouverture de porte de max.160° en cas de juxtaposition
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Convient à	Type de coffret: VX IT Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	15 kg
Poids brut	15,8 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour baies VX IT, en remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %. Pour largeur d'armoire : 800 mm, pour hauteur d'armoire : 2 000 mm

© Rittal 2026