


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.034

Glissière, 2 U, montage fixe, pour charges lourdes

État: 31.01.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.034 - Glissière, 2 U, montage fixe, pour charges lourdes pour baies VX IT

Pour le montage entre un plan de montage avant et arrière pour montants 19" standard et montants 19" dynamic dans la VX IT.



Caractéristiques

Référence	VX 5302.034
Description produit	Perforations latérales pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants expulsant l'air latéralement.
Avantages	Accrochage aisément dans les perforations des profilés de montage 19" après le réglage des écartements nécessaires entre les plans 19"
Domaines d'application	Pour la fixation entre les plans de montage 19" avant et arrière Pour soutenir les équipements lourds
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Charge admissible	2000 N statique
Remarque	Surface portante effective par côté : 35 mm
Possibilités de montage	pour montant 19" « standard » : écartement entre les surfaces 720 / 745 mm pour montant 19" « dynamic » : écartement entre les surfaces 700 / 725 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2.36

Caractéristiques

Poids brut	2.56
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177952638
E-Number Sweden	E7282594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261