


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.101

Montants 19" « standard »

État: 11.01.2026 (La source: ittal.com/ch-fr)

VX 5302.101 - Montants 19" « standard » pour baies VX IT

Conçu pour l'équipement d'un plan de montage 19" ou l'équipement partiel 19". Le modèle en L permet le montage direct de tous les kits de montage courants pour les serveurs fixés directement sur la perforation 19".

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | VX 5302.101 |
| Modèle | pour VX IT montant 19" « standard » |
| Description produit | Conçu pour l'équipement d'un plan de montage 19" ou l'équipement partiel 19". Le modèle en L permet le montage direct de tous les kits de montage courants pour les serveurs fixés directement sur la perforation 19". |
| Avantages | Marquage U bidirectionnel intégré Perforation intégrée à la trame U en face avant et latérale, permet le montage à la trame U des éléments de guidage des câbles pour l'organisation du câblage |
| Caractéristiques techniques | Perforations latérales rondes et carrées à la trame en U L'équipotentialité au sein d'un plan de montage et avec l'ossature est réalisée via les éléments de fixation Perforation de fixation 19" avec fixation centrale U selon la norme EIA 310 E |
| Domaines d'application | Pour l'équipement d'un plan de montage 19" au sein des baies VX IT |
| Matériau | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm |
| Finition | Apprêtée |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Position de montage | À l'arrière |
| Possibilités de montage | Des largeurs de montage de 21" – 24" sont également possibles, en fonction du type de fixation et de la dimension de la baie choisie. |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Consigne de montage | Une combinaison entre traverse transversale, traverse latérale ou équerre de montage est nécessaire pour la fixation. La mise en œuvre des différentes possibilités de fixation dépend des dimensions respectives des baies |
| Convient à | Hauteur: = 15 U |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 3.36 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 13,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177955394 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |