

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

Glissières, 1 U, réglables en profondeur

État: 13.06.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | DK 5501.480 |
| Avantages | Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire Les trois perforations de fixation du système de perforations EIA sont disponibles pour le vissage du composant à intégrer. Le vissage direct sur les perforations 19" est également possible dans la TS 8000 |
| Domaines d'application | Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant Pour soutenir les équipements lourds Pour l'adaptation à des écartements entre les plans 19" personnalisés |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Possibilités de montage | Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière Montants 19" « standard » dans la baie VX IT |
| Charge admissible | 1500 N |
| Remarque | Surface portante effective par côté : 25 mm |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|--|
| Convient à | Type de coffret: TS IT VX IT TE TX CableNet |
| Écartement entre les plans 19" | 600 - 900 mm |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 3,2 kg |
| Poids brut | 3,74 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Description produit | Glissières réglables 600-900mm, charge 150kg |