


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.615

Tablette 2 U, pour montage fixe

État: 16.01.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.615 - Tablette 2 U, pour montage fixe

Tablette 2U, montage fixe sur les montants 19". Charge admissible : 25 kg.



Caractéristiques

Référence	DK 5501.615
Modèle	19"
Description produit	Pour le montage sur un plan de montage 19".
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Charge admissible	25 kg en charge statique répartie sur la surface
Remarque	Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Profondeur: 250 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.078
Poids brut	2.125
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 73269098

EAN 4028177679054

E-Number Sweden E7239584

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261