



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.625**

**Tablette 2 U, pour montage fixe**

État: 01.02.2026 (La source: [ittal.com/ch-fr](http://ittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.625 - Tablette 2 U, pour montage fixe

Tablette 2U, montage fixe sur les montants 19". Charge admissible : 25 kg.



## Caractéristiques

Référence	DK 5501.625
Modèle	19"
Description produit	Pour le montage sur un plan de montage 19".
Matériaux	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Charge admissible	25 kg en charge statique répartie sur la surface
Remarque	Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.297
Poids brut	3.52
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier 73269098

---

EAN 4028177679061

---

E-Number Sweden E7239586

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261