### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5526.131 Baie réseau/serveur TS IT

État: 17.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# DK 5526.131 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, IP 55, avec cadre de montage 19"

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions et avec indice de protection jusqu'à IP 55.

#### Caractéristiques

Référence	DK 5526.131
Matériau	Tôle d'acier
	Aluminium
	Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de
	3 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Aménagement intérieur : apprêt par trempé
	Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
	Aménagement intérieur : RAL 9005

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec portes et toit
	Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
	Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
	Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-
	cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
	Toit monobloc plein
	Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
	Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur
	Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
	Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
	12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
	50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la
	livraison)
	Palette IPPC
Dimensions	Largeur: 600 mm
	Hauteur: 1.200 mm
	Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur	24 U
Unités de hauteur	24 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	345 mm
Design doors	plein, IP 55
Modèle à niveau(x) 19"	Cadres de montage 19"
Charge admissible	15½ 000N
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés

© Rittal 2025

3

# Caractéristiques

Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation. Pour les baies de hauteur et profondeur 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, les panneaux latéraux adaptés sont disponibles en option et fournis montés sur la baie.
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	63.8
Poids brut	65.8
EAN	4028177706361
E-Number Sweden	E7239850
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition Indice de protection
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025