

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5526.181

### Baie réseau/serveur TS IT

État: 01.02.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5526.181 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte ajourée, avec cadre de montage 19"

Baie TS IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

## Caractéristiques

Référence	DK 5526.181
Matériaux	Tôle d'acier Aluminium
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Général couleur	RAL 7035
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035 Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005

# Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec portes et toit Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180° Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe. Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (jointes à la livraison) 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe) 50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison) Palette IPPC Toit, en plusieurs parties, amovible avec introduction/passage de câbles à l'arrière, transversale et avec découpe recouverte pour tôle d'aération Porte ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.200 mm Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur	24 U
Unités de hauteur	24 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	345 mm
Design doors	avec fentes d'aération
Modèle à niveau(x) 19"	Cadres de montage 19"
Charge admissible	15 000 N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.

## Caractéristiques

Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	49.5
Poids brut	52
EAN	4028177706385
E-Number Sweden	E7239912
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité