



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6074.100

Profilés porteurs CP-C

État: 14.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6074.100 - Profilés porteurs CP-C

Profilés porteurs pour bras porteur CP-C

Caractéristiques

Référence	CP 6074.100
Modèle	Plein
Description produit	Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles fermée de grande section. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisément pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulettes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.
Avantages	Réglage aisément également possible sans démontage du système. Montage rapide et simple du système Limitation des angles de rotation sans démontage du système Section suffisante pour grandes fiches Séparation des câbles de données et de puissance Couvercles amovibles pour un passage aisément des câbles Flexibilité pour l'introduction et le passage des câbles
Matériaux	Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé Recouvrement : matière plastique
Couleur	Profilé porteur : RAL 7035 Capot : RAL 7024
Composition de la livraison	Profilé porteur CP-C
Longueur	500 mm
Épaisseur de matériau	6,5 mm
Dimensions	Largeur: 75 mm Hauteur: 120 mm Longueur: 500 mm
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	4
Poids brut	4.2
Numéro du tarif douanier	76042990
EAN	4028177618909
ECLASS 8.0	27400556
