

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6112.500

Colonne porteuse – petit format

État: 22.06.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6112.500 - Colonne porteuse – petit format

Colonne porteuse, petit format, adaptée pour des constructions lourdes.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Référence | CP 6112.500 |
| Description produit | Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour équipements lourds. |
| Matériau | Acier |
| Finition | Laqué |
| Couleur | RAL 7035 |
| Width base plate | 480 mm |
| Height base plate | 12 mm |
| Depth base plate | 480 mm |
| Material thickness pedestal | 4 mm |
| Pedestal tube cross-section depth | 60 mm |
| Pedestal tube cross-section width | 100 mm |
| Charge (statique) admissible | 80 kg |
| Dimensions | Hauteur: 1.159 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 30,5 kg |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids brut | 32 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 131,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002534 |
| ECLASS 8.0 | 27182604 |
| Description produit | CP Pied ouvert RAL7035 80kg |