Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6147.000

Ancrage au sol

État: 09.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6147.000 - Ancrage au sol

Pattes de fixation à visser sous les pieds en fonte avec des vis à tête fraisée M12.

Caractéristiques

Référence	CP 6147.000
Description produit	Pattes de fixation à visser sous les pieds en fonte avec des vis à tête fraisée M12. Les pattes dépassent à l'avant, à l'arrière ou latéralement selon les besoins et sont pourvues d'un perçage Ø 11 mm pour l'ancrage au sol.
Matériau	Acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Avec vis à tête fraisée M12.
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0,452 kg
Poids brut	0,65 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83024900
ETIM 9	EC002535
ECLASS 8.0	27189271
Description produit	Fixation au sol pour pied

© Rittal 2026