


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.740

Articulation murale CP 60

État: 13.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.740 - Articulation murale CP 60 Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Caractéristiques

Référence	CP 6206.740
Description produit	Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
Matériau	Articulation murale : fonte d'aluminium Recouvrement : matière plastique
Couleur	Articulation murale : RAL 7035 Capot : RAL 7024
Composition de la livraison	Avec joints d'étanchéité Vis pour limitation de l'angle de rotation Vis d'ajustage Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Pivotant / inclinable	Oui
Rotation angle/swivel area	env. 330° Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les vis jointes à la livraison
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,8 kg
Poids brut	3,88 kg
Numéro du tarif douanier	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Description produit	Articulation murale pour bras porteur 60

Approbation

Explications

Déclaration fabricant