


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.740

Articulation murale CP 180

État: 08.02.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.740 - Articulation murale CP 180 Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales.

Caractéristiques

Référence	CP 6218.740
Description produit	Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales.
Matériau	Articulation murale : fonte d'acier Soufflet : matière plastique
Couleur	Articulation murale : RAL 7035 Soufflet : RAL 7024
Composition de la livraison	Avec joints d'étanchéité Soufflet Vis pour limitation de l'angle de rotation Vis d'ajustage Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Pivotant / inclinable	Oui
Rotation angle/swivel area	env. 180° Par 2 disques perforés en acier, réglage restreint
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	12.958
Poids brut	13.64
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177683877
ETIM 9	EC000882

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27400556

Approbation

Explications

Déclaration fabricant