

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6320.000

### Coffrets de commande avec poignées

État: 11.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6320.000 - Coffrets de commande avec poignées

Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | CP 6320.000   |
| Matériaux                   | Coffret et porte : tôle d'acier<br>Poignées : aluminium<br>Face avant : aluminium<br>Capots de recouvrement : plastique   |
| Finition                    | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore  |
| Couleur                     | Coffret et porte : RAL 7035<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore<br>Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024  |
| Composition de la livraison | Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm<br>Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner<br>Poignées latérales et capots de recouvrement<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Dimensions  | Largeur: 300 mm<br>Hauteur: 200 mm<br>Profondeur: 155 mm   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55  |
| Modèle  | Accès de service par l'arrière   |
| Remarque  | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret<br>En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée<br>Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, cylindres de sécurité, poignées en plastique et poignées en T, modèle B |
| Matériau de base                                  | Aluminium  |
| Verrouillage                                      | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 1<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm   |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids net   | 4.29   |
| Poids brut  | 4.38   |
| EAN   | 4028177693975  |
| ECLASS 8.0  | 27180505   |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|