Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6320.400

Coffrets de commande avec poignées

État: 14.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



CP 6320.400 - Coffrets de commande avec poignées

Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55



Caractéristiques

Référence	CP 6320.400
Matériau	Coffret et porte : tôle d'acier
	Poignées : aluminium
	Face avant : aluminium
	Capots de recouvrement : plastique
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement
	poudre extérieur, laque texturée
	Poignées : anodisées incolores
	Face avant : anodisée incolore
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035
	Poignées : anodisées incolores
	Face avant : anodisée incolore
	Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
Composition de la livraison	Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
	Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en
	aluminium de 3 mm facile à usiner
	Poignées latérales et capots de recouvrement
	Serrure à panneton double de 3 mm
	Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 500 mm Hauteur: 500 mm Profondeur: 210 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Modèle	Accès de service par l'arrière
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, cylindres de sécurité, poignées en plastique et poignées en T, modèle B
Matériau de base	Aluminium
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	13.537
Poids brut	14.249
EAN	4028177693999
ECLASS 8.0	27180505

Approbation

Explications	Déclaration de conformité	
	Déclaration de conformité UK	

© Rittal 2025