#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6321.000

# Coffrets de commande pour écrans TFT jusqu'à 24"

État: 15.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# CP 6321.000 - Coffrets de commande pour écrans TFT jusqu'à 24"

Prise VESA 75/100 intégrée. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9/16:10. Indice de protection élevé IP 65.

#### Caractéristiques

| Référence   | CP 6321.000   |
|---|---|
| Modèle  | Porte vitrée avec une vitre en verre sécurit trempé               |
| Description produit                               | Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des         |
|   | diagonales jusqu'à 24" dans les formats 16:9 / 16:10              |
| Matériau  | Coffret et porte : tôle d'acier                                   |
|   | Poignées : aluminium  |
|   | Capots de recouvrement : plastique                                |
|   | Vitre : verre sécurit trempé                                      |
|   | Support TFT : tôle d'acier  |
| Finition  | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement |
|   | poudre extérieur, laque texturée                                  |
|   | Poignées : anodisées incolores                                    |
| Couleur   | Coffret et porte : RAL 7035                                       |
|   | Poignées : anodisées incolores                                    |
|   | Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024                   |
| Composition de la livraison                       | Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm        |
|   | Vitre   |
|   | Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100                  |
|   | Poignées latérales et capots de recouvrement                      |
|   | Porte arrière avec charnières à droite                            |
|   | Serrure à panneton double de 3 mm                                 |
| Dimensions  | Largeur: 650 mm   |
|   | Hauteur: 450 mm   |
|   | Profondeur: 155 mm  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 65   |

© Rittal 2025

### Caractéristiques

| Nombre de serrures       | 1  |
|--------------------------|--|
| Remarque                 | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, des cylindres de sécurité, des poignées en plastique et des poignées en T, modèle B |
| Matériau de base         | Aluminium  |
| Verrouillage             | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 1<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm   |
| Unité d'emballage        | 1 p.   |
| Poids net                | 16.468   |
| Poids brut               | 17.335   |
| Numéro du tarif douanier | 94032080   |
| EAN                      | 4028177697324  |
| ECLASS 8.0               | 27180505   |

## Approbation

| Explications | Déclaration de conformité    |  |
|--------------|------------------------------|--|
|              | Déclaration de conformité UK |  |

© Rittal 2025 3