

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6321.000**

**Coffrets de commande pour écrans  
TFT jusqu'à 24"**

État: 26.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Coffrets de commande pour écrans TFT jusqu'à 24"

Prise VESA 75/100 intégrée. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9/16:10. Indice de protection élevé IP 65.

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | CP 6321.000  |
| Modèle  | Porte vitrée avec une vitre en verre sécurit trempé  |
| Description produit                               | Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24" dans les formats 16:9 / 16:10   |
| Matériau  | Coffret et porte : tôle d'acier<br>Poignées : aluminium<br>Capots de recouvrement : plastique<br>Vitre : verre sécurit trempé<br>Support TFT : tôle d'acier  |
| Finition  | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Poignées : anodisées incolores   |
| Couleur   | Coffret et porte : RAL 7035<br>Poignées : anodisées incolores<br>Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024   |
| Composition de la livraison                       | Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm<br>Vitre<br>Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100<br>Poignées latérales et capots de recouvrement<br>Porte arrière avec charnières à droite<br>Serrure à panneton double de 3 mm |
| Dimensions  | Largeur: 650 mm<br>Hauteur: 450 mm<br>Profondeur: 155 mm   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 65  |

# Caractéristiques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nombre de serrures       | 1  |
| Remarque                 | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret<br>En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée<br>Dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, des cylindres de sécurité, des poignées en plastique et des poignées en T, modèle B |
| Matériau de base         | Aluminium  |
| Verrouillage             | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 1<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm   |
| Unité d'emballage        | 1 p.   |
| Poids net                | 16,468 kg  |
| Poids brut               | 17,335 kg  |
| Numéro du tarif douanier | 94032080   |
| ECLASS 8.0               | 27180505   |
| Description produit      | CP Coffret de commande pour écrans TFT jusqu'à 24", LHP : 650 x 450 x 155 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium   |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|