

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

État: 11.07.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9 / 16:10. Indice de protection élevé IP 65.



Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| Référence | AX 6321.050 |
| Description produit | Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24" dans les formats 16:9 / 16:10 |
| Matériau | Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Poignées : aluminium Capots de recouvrement : plastique Vitre : verre sécurit trempé Support TFT : tôle d'acier |
| Finition | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : anodisées incolores |
| General colour | RAL 7035 |
| Couleur | Coffret et porte : RAL 7035 Poignées : anodisées incolores Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024 |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Composition de la livraison | Coffret avec porte, avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm Vitre Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100 Poignées latérales et capots de recouvrement Porte arrière avec charnières à droite Serrure à panneton double de 3 mm Équerre d'équipement intérieur avec perforations |
| Dimensions | Largeur: 650 mm Hauteur: 450 mm Profondeur: 155 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Nombre de serrures | 2 |
| Code IK | IK08 |
| Remarque | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 15,66 kg |
| Poids brut | 15,8 kg |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 59,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Description produit | AX Coffret de commande, pour écrans TFT de table 24" max., LHP : 650x450x155 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité |