


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Clavier à encastrer 19"/4 U

État: 22.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Clavier à encastrer 19"/4 U avec pavé tactile intégré

Grâce au pavé tactile intégré, il est inutile d'installer en plus une souris dotée d'un indice de protection adapté et il y a donc moins de câblage à effectuer.



Caractéristiques

Référence	SM 6446.030
Description produit	Grâce au pavé tactile intégré, il est inutile d'installer en plus une souris dotée d'un indice de protection adapté et il y a donc moins de câblage à effectuer. Les touches à faible course avec contours gravés sont faciles à reconnaître et ne nécessitent qu'une faible force d'activation.
Avantages	Le pavé numérique spécifique permet la saisie rapide des paramètres Surface pleine et lavable Résistance mécanique et chimique élevée selon DIN 42 115
Matériau	Face avant : aluminium
Composition de la livraison	Câble de raccordement en USB, longueur 1,8 m Joint Gabarit de perçage Matériel de fixation pour surfaces planes
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Hauteur: 177 mm Profondeur: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

Caractéristiques

Interfaces	1 x USB
Number keys	105
Layout	Allemand
Resolution capacitive touchpad	40 Pixels/mm
Lifetime	3 millions de manœuvres
Dimensions	Filetage: M5 Longueur du filetage: 20 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...90 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65 (à l'avant, fermé)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,44 kg
Poids brut	1,82 kg
Numéro du tarif douanier	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Clavier à encastrer 19"-4U-allemand

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------