

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6530.200

**Coffret de commande sur base AE
avec poignées**

État: 04.04.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6530.200 - Coffret de commande sur base AE avec poignées

Boîtier en tôle d'acier avec triple traitement de la surface garantissant une protection optimale contre la corrosion. Face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée. Accès rapide et en toute sécurité pour la maintenance depuis l'avant et l'arrière

Caractéristiques

Référence	CP 6530.200
Matériau	Coffret et porte : tôle d'acier Poignées : aluminium Capots de recouvrement : plastique
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : revêtement poudre
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035 Poignées et capots de recouvrement : RAL 7030
Composition de la livraison	Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur CP-L, Ø 130 mm Profilés de montage soudés latéralement par points Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner Poignées latérales avec capots de recouvrement Porte arrière avec charnières à droite Serrure à panneton double de 3 mm
Dimensions	Largeur: 380 mm Hauteur: 380 mm Profondeur: 210 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	9,296 kg
Poids brut	9,785 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ECLASS 8.0	27180505

Approbation

Approbation	UL
-------------	----