

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.000

Coffrets de commande avec porte

État: 15.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.000 - Coffrets de commande avec porte

Coffrets avec porte de commande, en tôle d'acier avec poignées en aluminium. Porte sur la face avant. Indice de protection IP 55. Découpe et renforcement pour le bras porteur CP-L, Ø 130 mm.

Caractéristiques

Référence	CP 6538.000
Matériau	Coffret et porte : tôle d'acier Poignées : aluminium Capots de recouvrement : plastique
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : revêtement poudre
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035 Poignées et capots de recouvrement : RAL 5018
Composition de la livraison	Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur CP-L, Ø 130 mm Serrure à panneton double de 3 mm Porte avec cadre d'étanchéité Poignées latérales et capots de recouvrement
Dimensions	Largeur: 400 mm Hauteur: 400 mm Profondeur: 180 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	9,099 kg
Poids brut	9,578 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ECLASS 8.0	27180505