
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.340

Plaques de montage partielles à accrocher

État: 20.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6730.340 - Plaques de montage partielles à accrocher pour TP, TS, VX SE

Pour le montage dans les parties supérieures et centrales des pupitres, sur des rails de montage pour l'équipement intérieur.

Caractéristiques

Référence	TP 6730.340
Description produit	Pour un montage aisé aux vis de fixation à monter préalablement.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Partie supérieure et centrale du pupitre sur rails pour l'équipement intérieur Partie latérale inférieure du pupitre avec des châssis ou des traverses de montage montés en profondeur Dans d'autres armoires électriques, sur des rails avec perforations au pas de 25 mm
Remarque	Possibilité de juxtaposer par vissage latéral Largeur de montage maximale pour les plaques de montage partielles = largeur du pupitre moins 100 mm Pour les pupitres TP, le rail d'aménagement intérieur TP est nécessaire
Dimensions	Largeur: 700 mm Hauteur: 437 mm
Convient au type d'enveloppe	TP TS VX SE CX
Convient à	Type de coffret: TP TS VX SE CX

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6,455 kg
Poids brut	6,795 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Description produit	TP Plaques de montage partielles, à accrocher, pour TS, SE, TP, CX, L700 x H437mm