

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.950 Base

État: 23.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.950 - Base pour cadre de porte tubulaire

Solution moins encombrante que les tablettes d'appareillage pour recevoir une tour PC (20 kg max.). À visser sur le cadre de porte tubulaire dans les armoires d'une largeur de 600 mm.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | IW 6902.950 |
| Description produit | Solution moins encombrante que les tablettes d'appareillage pour recevoir une tour PC (20 kg max.). À visser sur le cadre de porte tubulaire dans les armoires d'une largeur de 600 mm. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Laqué |
| Couleur | RAL 7015 |
| Composition de la livraison | Sangle de maintien Matériel de fixation Traverse de montage |
| Dimensions | Largeur: 445 mm Hauteur: 159 mm Profondeur: 230 mm |
| Charge admissible | 20 kg |
| Remarque | Les traverses de montage contenues dans la livraison conviennent à une largeur de porte de 600 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4,548 kg |
| Poids brut | 4,748 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 16,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27189261

Description produit

Tablette RAL 7015