

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

Glissières, 1 U, réglables en profondeur

État: 13.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies serveurs et baies réseaux avec deux cadres de montage 19" et TE, montants en L

Pour TE, cadres de montage 19", rails profilés en L, extensible.

Caractéristiques

Référence	DK 7063.883
Description produit	Les glissières se règlent à la longueur voulue et se fixent entre les plans de montage avant et arrière. Le montage est facile à effectuer par une seule personne : il suffit de suspendre la glissière par les accroches prévues à l'arrière et de la visser à l'avant. Les composants à intégrer s'introduisent horizontalement et se fixent sur le plan de montage en se servant des trous de fixation prévus sur la glissière.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Remarque	Cette glissière particulièrement fine convient dans la plupart des cas à l'intégration de composants au format en pouces. Elle convient à toutes les marques grâce à son système de fixation sur le niveau de montage normé. La glissière réduit faiblement l'espace de montage sous la glissière, de telle manière que l'unité de hauteur située en-dessous ne peut être exploitée que de manière limitée.
Charge (statique) admissible	80 kg
Surface portante	Largeur: 50 mm
Longueur	590: 930 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	3.25
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177517783

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27189261