


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7098.100 Bride de câbles

État: 07.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7098.100 - Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.



Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7098.100 |
| Modèle | pour diamètre de câble 42 – 56 mm |
| Description produit | Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Avec butée d'appui en matière plastique |
| Diamètre min. de câble | 42 mm |
| Diamètre max. de câble | 56 mm |
| Unité d'emballage | 25 p. |
| Poids net | 3 kg |
| Poids brut | 3,112 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 11,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73182900 |
| ETIM 9 | EC000454 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 8 | EC000127 |
| ECLASS 8.0 | 23140202 |
| Description produit | DK Brides de câbles, pour diamètre de câble Ø : 42 - 56 mm |
